

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M36X190



Artikelnummer	01000.360.190
Marke	-
UBB	950351029463
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011138
PKG. von 2	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M36
Länge (L) (mm)	190

### Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	84
b (min.): $L > 200\text{mm}$	97
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	78
k	22.5
P	4
s	55

### Technische Zeichnung

