

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M42X180

Artikelnummer	01000.420.180
Marke	-
UBB	950351032822
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011664
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M42
Länge	180 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	96
b (min.): $L > 200$ mm	109
b (min.): $L \leq 125$ mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	180
P	4.5
s	65

Technische Zeichnung

