

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M45X200



Artikelnummer	01000.450.200
Marke	-
UBB	950351034315
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011909
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M45
Länge (L) (mm)	200

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	102
b (min.): $L > 200\text{mm}$	115
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	96
k	28
P	4.50
s	70

Technische Zeichnung

