

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M45X240

Artikelnummer	01000.450.240
Marke	-
UBB	950351034497
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011923
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M45
Länge	240 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	102
b (min.): $L > 200$ mm	115
b (min.): $L \leq 125$ mm	96
d-D	M45
k	28
L (mm)	240
P	4.5
s	70

Technische Zeichnung

