

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M48X180



Artikelnummer	01000.480.180
Marke	-
UBB	950351035221
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012128
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M48
Länge (L) (mm)	180

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	108
b (min.): $L > 200\text{mm}$	121
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	102
k	30
P	5
s	75

Technische Zeichnung

