

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M48X190

Artikelnummer	01000.480.190
Marke	-
UBB	500644585787
UNSPSC	31161620
EAN	8717077007123
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M48
Länge	190 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	190
P	5
s	75

Technische Zeichnung

