

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M48X360

Artikelnummer	01000.480.360
Marke	-
UBB	950351035718
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012241
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M48
Länge	360 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	108
b (min.): $L > 200$ mm	121
b (min.): $L \leq 125$ mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	360
P	5
s	75

Technische Zeichnung

