

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M52X280

Artikelnummer	01000.520.280
Marke	-
UBB	950351036393
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012371
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M52
Länge	280 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	280
P	5
s	80

Technische Zeichnung

