

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M52X320



Artikelnummer	01000.520.320
Marke	-
UBB	950351036476
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012395
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M52
Länge (L) (mm)	320

Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	116
b (min.): $L > 200\text{mm}$	119
k	33
P	5
s	80

Technische Zeichnung

