

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M56X180



Artikelnummer	01000.560.180
Marke	-
UBB	950351036880
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012456
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M56
Länge (L) (mm)	180

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	124
b (min.): $L > 200\text{mm}$	137
k	35
P	5.50
s	85

Technische Zeichnung

