

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M56X280

Artikelnummer	01000.560.280
Marke	-
UBB	950351037201
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012500
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M56
Länge	280 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	280
P	5.5
s	85

### Technische Zeichnung

