

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M56X360

Artikelnummer	01000.560.360
Marke	-
UBB	950351037466
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012548
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M56
Länge	360 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	360
P	5.5
s	85

### Technische Zeichnung

