

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M64X320



Artikelnummer	01000.640.320
Marke	-
UBB	950351038944
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012708
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Durchmesser (d-D)	M64
Länge (L) (mm)	320

Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	140
b (min.): $L > 200\text{mm}$	153
k	40
P	6
s	95

Technische Zeichnung

