

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.8 M3X6

Artikelnummer	01010.030.006
Marke	-
UBB	500644979493
UNSPSC	31161620
EAN	8717077047594
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	6 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M3
k	2
L (mm)	6
P	0.5
s	5.5

Technische Zeichnung

