

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.8 M4X20

Artikelnummer	01010.040.020
Marke	-
UBB	950351039850
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012968
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	20 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	20
P	0.7
s	7

Technische Zeichnung

