

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.8 M5X10

Artikelnummer	01010.050.010
Marke	-
UBB	950351040585
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013057
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	10 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	10
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

