

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.8 M5X50

Artikelnummer	01010.050.050
Marke	-
UBB	950351041401
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013170
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	50 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	50
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

