

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.8 M5X60

Artikelnummer	01010.050.060
Marke	-
UBB	952351843976
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013194
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	60 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	60
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

