

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.8 M6X20

Artikelnummer	01010.060.020
Marke	-
UBB	950351042151
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013279
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	20 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M6
k	4
L (mm)	20
P	1
s	10

Technische Zeichnung

