FABORY

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.8 M6X25

Artikelnummer	01010.060.025
Marke	-
UBB	950351042318
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013293
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Standards

Durchmesser	M6	ASME	B18.2.3.1M
Länge	25 mm	DIN	933
Klasse	8.8	NF	E25-114
Antriebsart	Hexagon	NEN	1568
Kopfform	Sechskantkopf	ISO	4017
Material	Stahl		
Gewinderichtung	Rechts		
Oberfläche	Blank		
Gewinde	Metrisches Gewinde		

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
Р	1
S	10

