

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.8 M30X50

Artikelnummer	01010.300.050
Marke	-
UBB	951351609437
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015969
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	50 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	50
P	3.5
s	46

Technische Zeichnung

