

## Tensilock Sechskantschrauben DIN ≈6921 Stahl Elektrolytisch verzinkt 90 M5X14



Artikelnummer	01049.050.014
Marke	-
UBB	500577288540
UNSPSC	31161620
EAN	8715494322546
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	14 mm
Klasse	90
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Standards

DIN	≈6921
-----	-------

### Technische Spezifikation

d-D	M5
dc	11.2
k	4.3
L (mm)	14
P	0.8
s	8

### Technische Zeichnung

