

Sechskantschraube MEF DIN 960 Stahl Blank 8.8 M12X1,25X50



Artikelnummer	01061.120.050
Marke	-
UBB	950351132168
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020666
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	50 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches extra feines Gewinde

Standards

ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.25
s	19

Technische Zeichnung

