

Sechskantmuttern DIN 934 MF/MEF DIN 934 Stahl Blank |8| M26X1,50 (≠DIN)

Artikelnummer	01120.260.150
Marke	-
UBB	950355709771
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023889
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M26
Klasse	8
Material	Stahl
Oberfläche	Blank
Antriebsart	Außensechskant
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches feines Gewinde
P	1.50

Standards

DIN	934
NF	E25-401

Technische Spezifikation

m	22
s	41

Technische Zeichnung

