

## Sechskantmuttern DIN 934 MF/MEF DIN 934 Stahl Blank |8| M27X1,50 (≠DIN)

Artikelnummer	01120.270.150
Marke	-
UBB	950355008836
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023896
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M27
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

### Standards

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

### Technische Spezifikation

d-D	M27
m	22
P	1.5
s	41

### Technische Zeichnung

