

Sechskantmuttern DIN 934 MF/MEF DIN 934 Stahl Blank |8| M27X2,00

Artikelnummer	01120.270.200
Marke	-
UBB	950355008919
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023902
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M27
Klasse	8
Material	Stahl
Oberfläche	Blank
Antriebsart	Außensechskant
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches feines Gewinde
P	2

Standards

NF	E25-401
DIN	934

Technische Spezifikation

m	22
s	41

Technische Zeichnung

