

## Sechskantmuttern DIN 934 MF/MEF DIN 934 Stahl Blank |8| M42X3,00

Artikelnummer	01120.420.300
Marke	-
UBB	950355009909
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024084
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M42
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

### Standards

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

### Technische Spezifikation

d-D	M42
m	34
P	3
s	65

### Technische Zeichnung

