

Sechskantmutter MF, linksgewinde DIN 934 Stahl Blank |8| Linksgewinde M27X1,50 (≠DIN) (LH)

Artikelnummer	01130.270.150
Marke	-
UBB	950355735917
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024398
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Links (LH)
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches feines Gewinde
Info	Linksgewinde

Standards

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische Spezifikation

d-D	M27
m	22
P	1.5
s	41

Technische Zeichnung

