

Sechskantmutter MF, linksgewinde DIN 934 Stahl Blank |8| Linksgewinde M27X2,00 (LH)

Artikelnummer	01130.270.200
Marke	-
UBB	950355736097
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024404
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Links (LH)
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches feines Gewinde
Info	Linksgewinde

Standards

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische Spezifikation

d-D	M27
m	22
P	2
s	41

Technische Zeichnung

