



Sechskantmutter MF, linksgewinde DIN 934 Stahl Blank |8| Linksgewinde M30X1,50 (≠DIN) (LH)

Artikelnummer 01130.300.150

Marke -

UBB 950355736170

UNSPSC 31161727

EAN 8715492024411

PKG. von 10 Nur komplette
Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M30
P	1.50
Klasse	8
Antriebsart	Außensechskant
Zusätzliche Information	Linksgewinde
Material	Stahl
Gewinderichtung	Links (LH)
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

NF	E25-401
DIN	934

Technische Spezifikation

m	24
s	46

Technische Zeichnung

