

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X30



Artikelnummer	01200.040.030
Marke	-
UBB	950351140328
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024664
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	30 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	7

Technische Zeichnung

