



Sechskantschrauben
ISO 4014 ISO 4014 Stahl
Elektrolytisch verzinkt 8.8
M5X35

Artikelnummer	01200.050.035
Marke	-
UBB	950351140732
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024763
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	35 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	35
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

