

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X55



Artikelnummer	01200.050.055
Marke	-
UBB	950351141151
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024800
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	55 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	55
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

