



Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X45

Artikelnummer	01200.060.045
Marke	-
UBB	950351141805
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024916
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	45 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	45
P	1
s	10

Technische Zeichnung

