

## Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X55



Artikelnummer	01200.060.055
Marke	-
UBB	950351142068
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024930
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	55 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	55
P	1
s	10

### Technische Zeichnung

