

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X60



Artikelnummer	01200.060.060
Marke	-
UBB	950351142142
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024947
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	60 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60
P	1
s	10

Technische Zeichnung

