

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X80

Artikelnummer	01200.060.080
Marke	-
UBB	950351142555
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024985
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M6
Länge (L) (mm)	80
Klasse	8.8
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebsart	Außensechskant
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	24
b (min.): L ≤ 125mm	18
k	4
P	1
s	10

Technische Zeichnung

