



Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X130

Artikelnummer	01200.060.130
Marke	-
UBB	951351959725
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025067
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	130 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	130
P	1
s	10

Technische Zeichnung

