



## Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X140

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 01200.060.140            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 952351072816             |
| UNSPSC        | 31161620                 |
| EAN           | 8715492025081            |
| PKG. von 100  | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Durchmesser     | M6                      |
| Länge           | 140 mm                  |
| Klasse          | 8.8                     |
| Antriebsart     | Hexagon                 |
| Kopfform        | Sechskantkopf           |
| Material        | Stahl                   |
| Gewinderichtung | Rechts                  |
| Oberfläche      | Elektrolytisch verzinkt |
| Gewinde         | Metrisches Gewinde      |

### Standards

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Technische Spezifikation

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 24  |
| b (min.): L≤125mm         | 18  |
| d-D                       | M6  |
| k                         | 4   |
| L (mm)                    | 140 |
| P                         | 1   |
| s                         | 10  |

### Technische Zeichnung

