

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X50



Artikelnummer	01200.070.050
Marke	-
UBB	950351143470
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025159
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M7
Länge	50 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	50
P	1
s	11

Technische Zeichnung

