

## Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X60



Artikelnummer	01200.070.060
Marke	-
UBB	950351143546
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025173
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M7
Länge	60 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	60
P	1
s	11

### Technische Zeichnung

