



Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X120

Artikelnummer	01200.080.120
Marke	-
UBB	950351145111
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025357
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	120 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	120
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

