

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X140



Artikelnummer	01200.080.140
Marke	-
UBB	950351145376
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025388
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	140 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	140
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

