

## Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X60



Artikelnummer	01200.100.061
Marke	-
UBB	952351613122
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025524
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	60 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	16

### Technische Zeichnung

