

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X85/S=17



Artikelnummer	01200.100.085
Marke	-
UBB	950351146770
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025616
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	85 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	85
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

