

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X100/S=17



Artikelnummer	01200.100.100
Marke	-
UBB	950351146937
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025661
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	100 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

