



Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X210/S=17

Artikelnummer	01200.100.210
Marke	-
UBB	955351314609
UNSPSC	31161620
EAN	8715493753549
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	210 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	210
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

