

## Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X45



Artikelnummer 01200.120.046

Marke -

UBB 952351614112

UNSPSC 31161620

EAN 8715492025845

PKG. von 100 Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	45
Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	18

### Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

### Technische Spezifikation

b (min.): 36  
125mm < L ≤ 200mm

b (min.): L > 200mm 49

b (min.): L ≤ 125mm 30

k 7.5

P 1.75

s 18

### Technische Zeichnung

