

## Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X45



Artikelnummer	01200.120.046
Marke	-
UBB	952351614112
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025845
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	45 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	18

### Technische Zeichnung

