



Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X50

Artikelnummer	01200.120.051
Marke	-
UBB	952351614294
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025869
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	50 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	18

Technische Zeichnung

